

**List tračne žage za kovino RRR Plus, 30 m, Širina mm/zob na colo: 16/4H****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 172000 16/4H |
| GTIN | 4045197253538 |
| Razred artikla | 16F |

Opis**Izvedba:**

Normalno ozobje – enakomerna porazdelitev zob s **cepilnim kotom 0°** nevarjen, v zaprtem kolutu iz umetne mase.

RRR-Plus iz legiranega orodnega jekla, v 30 m kolutih.

Uporaba:

Primerno predvsem za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm

Napotek:

- **Normalno ozobljenje 10°: vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Variabilno ozobljenje 0°: vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Ozobljenje: normal

Cepilni kot: 10 stopinj

Ozobljenje: normal

Cepilni kot: 10 stopinj

Debelina: 0,8 mm

Tehnični opis

| | |
|--------|-------|
| Širina | 16 mm |
|--------|-------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Debelina | 0,8 mm |
| Cepilni kot | 10 stopinj |
| Ozobljenje | normal |
| Značilnost blagovnega imena | 30 m |
| Dolžina | 30 m |
| Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 85 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 65 m/min | P |
| GG(G) | primerno | 40 m/min | K |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |