

 Atlas Copco

## Pnevmatski sekač, Tip: P2551



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Priročen **pnevmatski sekač** za klesanje, kovičenje in sekanje. Z zelo dobrim blaženjem vibracij.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Mere vpenjala za orodja	12,7 mm
Oblika vpenjala za orodja	4-kotnik
Delovni hrup	85 dB(A)
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6,7 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	P2551
Frekvenca udarjanja	40 Hz
Dolžina	435 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	480 l/min
Masa	2,95 kg
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col

Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Pnevmatski sekač

---

**Pribor**

Sekač Mere 19X178 mm	079739 19X178
Sekač Mere 35X178 mm	079739 35X178