



## List tračne žage za kovino RRR Plus, 30 m, Širina mm/zob na colo: 10/10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	172000 10/10
GTIN	4045197253439
Razred artikla	16F

### Opis

#### Izvedba:

**Normalno ozobje** – enakomerna porazdelitev zob s **cepilnim kotom 0°** nevarjen, v zaprtem kolutu iz umetne mase.

**RRR-Plus** iz legiranega orodnega jekla, v 30 m kolutih.

#### Uporaba:

Primerno predvsem za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm

#### Napotek:

- **Normalno ozobljenje 10°: vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Variabilno ozobljenje 0°: vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Ozobljenje: normal

Cepilni kot: 0 stopinj

Ozobljenje: normal

Cepilni kot: 0 stopinj

Debelina: 0,65 mm

### Tehnični opis

Debelina	0,65 mm
----------	---------

Širina	10 mm
Cepilni kot	0 stopinj
Ozobljenje	normal
Značilnost blagovnega imena	30 m
Dolžina	30 m
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	65 m/min	P
GG(G)	primerno	40 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		