

Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, Ø: 40mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085915 40
GTIN	2050000965296
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
- Pocinkana površina.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitvev z vijačno pritrditvijo.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Višina	8 mm
Višina z navojem	18 mm
Masa	60 g
Površina materiala	pocinkano
Nazivna sila držanja	125 N
Ø	40 mm
Navoj	M5 mm
Puša z navojem	da
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C

Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M5	085921 M5
---	-----------