

bimos

Delavniški vrtljivi stol Neon, PU-pena, s kolesi, nizek, Barva: ORANGE**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.

Sedež in naslonjalo iz mehke poliuretanske pene. Enostavni za vzdrževanje, pralni, robustni in odporni proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

Tehnični opis

Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet

Sinhronizirana mehanika	da
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Ledvena opora (opora medvretenčnih ploščic)	ne
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Serija	Neon
Material sedežne površine	PU-pena
Višina naslonjala za roke	570 mm
Območje nastavljanja globine sedeža	420 - 480 mm
Standard	DIN 68877
Nastavljanje naklona sedeža	da
Širina sedeža	470 mm
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	ne
Material naslonjala	PU-pena
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Barva traku	oranžna
Izvedba	s kolesi
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	450 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol