

bimos

**Delavniški vrtljivi stol Neon, umetno usnje, s kolesi, nizek, Barva: GREY****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Razred artikla	96J

**Opis****Izvedba:**

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.

Sedež in naslonjalo s prevleko iz umetnega usnja, udobno in mehko. Pralno in preprosto za nego, neobčutljivo na olja in razkuževalna sredstva.

**Standard:****DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

**Tehnični opis**

Širina sedeža	470 mm
Sinhronizirana mehanika	da

Barva materiala sedeža	črna
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Višina naslonjala za roke	570 mm
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	ne
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Standard	DIN 68877
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Serija	Neon
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Material sedežne površine	Umetno usnje
Ledvena opora	da
Območje nastavljanja globine sedeža	420 - 480 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Barva traku	siva
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	450 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol