

bimos

**Delavniški vrtljivi stol Neon, PU-pena, s kolesi, nizek, Barva: GREY****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Razred artikla	96J

**Opis****Izvedba:**

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.

Sedež in naslonjalo iz mehke poliuretanske pene. Enostavni za vzdrževanje, pralni, robustni in odporni proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom.

**Standard:****DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

**Tehnični opis**

Širina sedeža	470 mm
Standard	DIN 68877

Material naslonjala	PU-pena
Serija	Neon
Ledvena opora (opora medvretenčnih ploščic)	ne
Višina naslonjala za roke	570 mm
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Območje nastavljanja globine sedeža	420 - 480 mm
Nastavljanje naklona sedeža	da
Barva materiala sedeža	črna
Material sedežne površine	PU-pena
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	ne
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Sinhronizirana mehanika	da
Barva traku	siva
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	450 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol