

bimos

Delavniški vrtljivi stol Neon, PU-pena, s kolesi, nizek, Barva: BLUE**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.

Sedež in naslonjalo iz mehke poliuretanske pene. Enostavni za vzdrževanje, pralni, robustni in odporni proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

Tehnični opis

Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	ne
Barva materiala sedeža	črna

Material sedežne površine	PU-pena
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Material naslonjala	PU-pena
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Višina naslonjala za roke	570 mm
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Sinhronizirana mehanika	da
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Standard	DIN 68877
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Območje nastavljanja globine sedeža	420 - 480 mm
Nastavljanje naklona sedeža	da
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Širina sedeža	470 mm
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Serija	Neon
Ledvena opora (opora medvretenčnih ploščic)	ne
Barva traku	modra
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	450 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol