



List strojne žage za Kasto, Ko-Bi3, Dolžina L / zob na colo: 575/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	171650 575/4
GTIN	4045197347107
Razred artikla	16E

Opis

Izvedba:

KOMET Bi-Metall – konice zob iz HSS-M3 jekla in telo lista iz vzmetnega jekla. Za visoke rezalne hitrosti in podajanja. Odpornost proti lomu za večjo varnost na delovnem mestu.

Napotek:

Specialni listi za žage Kasto (vpenjalni luknji sta pri širinah lista nad 38 mm zamaknjeni).

Pomembno: Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena žaginim listom.

KOMET žagini listi HSS: druge izvedbe kot npr. VP 7 (cepilni kot 7°, variabilna porazdelitev zob) in P 13 (cepilni kot 13° – specialno za nerjavna jekla) so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.

Ozobljenje: normal

Širina: 50 mm

Debelina: 2,5 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 10,5 mm

Tehnični opis

Debelina	2,5 mm
Zob na colo	4
Dolžina L	575 mm
Ø vpenjalne izvrtine	10,5 mm
Širina	50 mm
Ozobljenje	normal
Rezalni material	Ko-Bi3
Vrsta izdelka	Listi za strojne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		