

bimos

Delavniški vrtljivi stol Neon, blago Supertec, s kolesi, nizek, Barva: GREY**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965450 GREY
GTIN	4016849508900
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.

Supertec je udoben, mehak, zračen in izredno trpežen, prijazen za čiščenje in nedrseč. Zaradi mikroarmature združuje prednosti blaga in PU-pene.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

Tehnični opis

Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine

Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	ne
Sinhronizirana mehanika	da
Ledvena opora	da
Standard	DIN 68877
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Višina naslonjala za roke	570 mm
Serija	Neon
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Širina sedeža	470 mm
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Material sedežne površine	Supertec
Območje nastavljanja globine sedeža	420 - 480 mm
Barva materiala sedeža	črna
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Barva traku	siva
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	450 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol