

bimos

Delavniški vrtljivi stol Neon, blago Supertec, s kolesi, nizek, Barva: BLUE**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965450 BLUE
GTIN	4016849546575
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.

Supertec je udoben, mehak, zračen in izredno trpežen, prijazen za čiščenje in nedrseč. Zaradi mikroarmature združuje prednosti blaga in PU-pene.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

Tehnični opis

Ledvena opora	da
Izvedba podnožja	5-krako podnožje

Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Barva materiala sedeža	črna
Sinhronizirana mehanika	da
Širina sedeža	470 mm
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Višina naslonjala za roke	570 mm
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Serija	Neon
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	ne
Material sedežne površine	Supertec
Standard	DIN 68877
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Območje nastavljanja globine sedeža	420 - 480 mm
Barva traku	modra
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	450 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol