

**List za zarezovanje, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>: 26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278005 26
GTIN	4062406380762
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

**Primerno za:**

Listi za ploščice za odrezovanje art. 278029 – 278036.

**Pazi:**

Vpetje zarezovalne ploščice je mogoče le v kombinaciji z osnovnim držalom art. 278008 in 278009. Zarezovalno ploščico lahko udobno zamenjate tako, da samo sprostite sprednji vijak vpenjalne letve osnovnega držala.

**Napotek:**

Od globine zareza 14 mm pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

**Tehnični opis**

Višina lista h <sub>5</sub>	26 mm
Širina b <sub>2</sub>	2,6 mm
Širina zareze w	3; 4 mm
Višina h <sub>1</sub>	21,4 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	60 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta uporabe	nevtralna

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje