

**List za zarezovanje, nevtralna, Višina lista h₅: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278005 32
GTIN	4062406380779
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Primerno za:

Listi za ploščice za odrezovanje art. 278029 – 278036.

Pazi:

Vpetje zarezovalne ploščice je mogoče le v kombinaciji z osnovnim držalom art. 278008 in 278009. Zarezovalno ploščico lahko udobno zamenjate tako, da samo sprostite sprednji vijak vpenjalne letve osnovnega držala.

Napotek:

Od globine zareza 14 mm pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

Tehnični opis

Širina b ₂	2,6 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	65 mm
Višina h ₁	25 mm
Širina zareze w	3; 4 mm
Višina lista h ₅	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Vrsta uporabe	nevtralna

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje