

**Držalo za zarezovalno struženje, desno, Velikost držala: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278015 16
GTIN	4062406381370
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	39 mm
Velikost držala	16 mm
Globina zareze $t_{maks}$	21 mm
Celotna dolžina L	109 mm
Širina zareze w	3 mm
Širina zareze w	4 mm
Vijak	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Funkcijska širina $L_4$	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

