


**Držalo za zarezovalno struženje eco, levi, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278016 20
GTIN	4062406381714
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

**Tehnični opis**

Velikost držala	20 mm
Globina zareze $t_{maks}$	21 mm
Funkcijska širina $L_4$	20 mm
Dolžina glave $L_1$	39 mm
Celotna dolžina $L$	129 mm
Vijak	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Širina zareze $w$	3 mm
Širina zareze $w$	4 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

