


**Držalo za zarezovalno struženje eco, leve, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278018 25
GTIN	4062406381783
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	30 mm
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Vijak	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Širina zareze w	3 mm
Širina zareze w	4 mm
Globina zareze t_{maks}	12 mm
Funkcijska širina L_4	25 mm
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

