

**HOLEX****Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Ø držala DS: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278023 32
GTIN	4062406381653
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	250 mm
Širina zareze w	3; 4 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> odmaknjenih držal	60 mm
Vijak	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	30 mm
t <sub>maks</sub> za notranjo obdelavo	5 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	14,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Področje uporabe	radialno notranje zarezovanje
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

