

**Nož za notranje zarezovalno struženje, leve, Ø držala DS: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278024 32
GTIN	4062406381684
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Tehnični opis

Vijak	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	60 mm
Širina zareze w	3; 4 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	30 mm
Srednji premik L_3	14,5 mm
t_{maks} za notranjo obdelavo	5 mm
Ø držala D_s	32 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

