



## Nož za notranje zarezovalno struženje, leve, Ø držala DS: 20mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 278024 20     |
| GTIN                  | 4062406381660 |
| Razred artikla        | 22B           |

### Opis

#### Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

### Tehnični opis

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Širina zareze w                          | 3; 4 mm                       |
| Srednji premik $L_3$                     | 8 mm                          |
| $t_{maks}$ za notranjo obdelavo          | 5 mm                          |
| Vijak                                    | 279816 5 (TX20; 5 Nm)         |
| Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal | 30 mm                         |
| Celotna dolžina L                        | 200 mm                        |
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$        | 16,5 mm                       |
| Ø držala $D_s$                           | 20 mm                         |
| Področje uporabe                         | radialno notranje zarezovanje |
| Vrsta uporabe                            | leve                          |
| z notranjim hlajenjem                    | da                            |
| možnost aksialnega zarezovanja           | da                            |
| Vrsta izdelka                            | Nož za notranje struženje     |

