

**Nož za notranje zarezovalno struženje, leve, Ø držala DS: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278024 25
GTIN	4062406381677
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
t_{maks} za notranjo obdelavo	5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Vijak	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Srednji premik L_3	12 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	50 mm
Širina zareze w	3; 4 mm
Ø držala D_s	25 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

