



Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje nevtralna, HBG25, Širina zareze w: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	278029 3
GTIN	4062406381790
Razred artikla	22D

Opis

Primerno za:

Držalo art. 278005 in 278015 – 278056.

Tehnični opis

Radij rezila	0,3 mm
Podajanje f	0,07 - 0,2 mm/v
Širina zareze w	3 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,04$ mm
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen

Podatkovni list

Zvrst	HBG25
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		