

**Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, HBG25,  
Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278036 3
GTIN	4062406381813
Razred artikla	22D

**Opis****Primerno za:**

Držalo art. 278005 in 278015 – 278056.

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,07 - 0,2 mm/v
Širina zareze w	3 mm
Režalni material	HM
Toleranca širine zareze w	±0,04 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Režalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HBG25

## Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		