

**Vrtalna glava z radialno zaporo Kovinska izvedba, Tip: 13-1/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

- Vrtalna glava brez ključa, s samodejnim radialnim zapahom. Brez potrebe po dodatni blokadi (zlasti pri udarnem vrtnju).
- Zelo ergonomična in uporabniku prijazna izvedba, pomoč s ključem za notranji 6-kotnik.
- Dobra natančnost krožnega teka.
- Prevertana izvedba za desni in levi tek (navoj M5 ali M6).

Posebni vpenjalni robovi za manjšo obrabo.

Tehnični opis

Dolžina zaprte vrtalne glave	71,2 mm
Zunanji Ø	42 mm
Trn za rezkarje	1/2-20 col
maksimalna zmogljivost stroja	1100 W
Vpenjalna širina	1,5 - 13 mm
Dolžina odprte vrtalne glave	64,5 mm
Tip	13-1/2
Radialni zapah	da

Vrsta izdelka

Vrtalna glava (brez ključa)