



Pnevmatski tračni brusilnik Dynafile®, Tip: 15006



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079551 15006
GTIN	616026150065
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabne naprave z **nastavljivim vodilom brusnega traku, natančnim ravnim tekom** in zamenljivo **kontaktno roko** za obdelovanje s kontaktnim kolescem ali pritrisno površino. Kompozitni pokrov brusnega traku omogoča **hitro in preprosto zamenjavo brusnega traku**. **Hlajenje brusnega traku** prek izstopnega zraka podaljšuje življenjsko dobo brusnih trakov. Z nastavljivim ročajem. **Garnitura Mini-Dynafile®II**, priročni brusilnik v kompaktni in fleksibilni lahki izvedbi. Nastavljiva brusna glava. Idealen za delo na tesnih mestih. Mere brusnega traku 3–4, 6, 13 × 305 mm.

Uporaba:

Za brušenje, posnemanje zarobka, naknadno in zaključno obdelavo ter poliranje, idealni tudi za fleksibilno obdelavo težko dostopnih mest.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami. **Mini-Dynafile®II**, 3 kontaktne roke, garnitura brusnih trakov, transportni kovček.

Napotek:

Druge izvedbe kontaktnih rok za Dynafile® so dobavljive po ponudbi ali v naši e-trgovini.

Tehnični opis

Masa	0,8 kg
Serijski model	Mini Dynafile II
Delovni hrup	81 dB(A)
Širina traku	3–4; 6; 13; mm

Dolžina traku	305 mm
Izhodna moč	295 W
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	564 l/min
Oznaka proizvajalca	Komplet Mini-Dynafite II
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki

Pribor

Kontaktna roka za Mini-Dynafite® II Tip 15026	079562 15026
Kontaktna roka za Mini-Dynafite® II Tip 15030	079562 15030
Kontaktna roka za Mini-Dynafite® II Tip 15028	079562 15028