

Garant**Nosilec radialnih rezil Heavy-Duty, desni, Velikost ploščice: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260616 12
GTIN	4062406383206
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Modularno kopirno orodje za struženje za rezalne globine do 70 mm.

Uporaba:

V povezavi z držalom GARANT Heavy-Duty (art. 274004).

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala).

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	70 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1204
Podložna ploščica	269005 10
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Celotna dolžina $L_{celotna}$	152 mm
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

