

Garant**Nosilec radialnih rezil Heavy-Duty, desni, Velikost ploščice: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260616 10
GTIN	4062406383183
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Modularno kopirno orodje za struženje za rezalne globine do 70 mm.

Uporaba:

V povezavi z držalom GARANT Heavy-Duty (art. 274004).

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala).

Tehnični opis

Podložna ploščica	269005 11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 1
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1003
Velikost ploščice	10 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
maksimalna globina rezanja t_{maks}	60 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	142 mm
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 1	269028 1
Podložna ploščica Tip 11	269005 11