


Garant**Nosilec radialnih rezil Medium/Medium-Plus, levi, Velikost ploščice: 08mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260613 08 |
| GTIN | 4062406383176 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Modularno kopirno orodje za struženje za rezalne globine do 70 mm.

Uporaba:

V povezavi z držalom GARANT Medium/Medium Plus (št. 274002).

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala).

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 29 |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 40 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | RC.T 0803 |
| Velikost ploščice | 8 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 92 mm |
| Vrsta uporabe | levi |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 29

269028 29