


**Garant****Nosilec radialnih rezil Heavy-Duty, levi, Velikost ploščice: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260617 10
GTIN	4062406384319
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Modularno kopirno orodje za struženje za rezalne globine do 70 mm.

**Uporaba:**

V povezavi z držalom GARANT Heavy-Duty (art. 274004).

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala).

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	10 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 1
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1003
Podložna ploščica	269005 11
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina $L_{celotna}$	142 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

---

**Pribor**

Podložna ploščica Tip 11	269005 11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 1	269028 1