

**Garant****List za zarezovanje eco za radialno zarezovanje, levi, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274110 4
GTIN	4062406382797
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Držalo art. 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Uporaba:**

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala). Montažni ključ št. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	4 mm
maksimalna globina zarezovanja $t_{maks}$	22 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

