

Garnitura držal za struženje, desne, Velikost držala: 16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255120 16
GTIN	4062406383084
Razred artikla	29W

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina glave L ₁	22 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Velikost držala	16 mm
Nadomestni del	259981 7
Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11;
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desne
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 7

259981 7