

Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255121 16
GTIN	4062406384616
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
Dolžina glave L ₁	22 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Nadomestni del	259981 7
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 7

259981 7