

**Garnitura držal za struženje, desne, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255120 25
GTIN	4062406383107
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606.; DN.. 1506..
Nadomestni del	259981 9
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desne
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 9

259981 9