

Garnitura držal za struženje, desne, Velikost držala: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255120 20
GTIN	4062406383091
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..; DN.. 1104..
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	28 mm
Nadomestni del	259981 8
ISO-oznaka držala	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11;
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desne
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 8

259981 8