

**Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255121 20
GTIN	4062406384623
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina $L_4$	25 mm
ISO-oznaka držala	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11;
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204.; DN.. 1104..
Nadomestni del	259981 8
Dolžina glave $L_1$	28 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 9

259981 9