

**Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255121 25
GTIN	4062406384630
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
Funkcijska širina $L_4$	32 mm
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave $L_1$	33 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Nadomestni del	259981 9
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606.; DN.. 1506..
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 9

259981 9