

Garnitura držal za struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 10mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265130 10
GTIN	4062406384647
Razred artikla	29W

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Nadomestni del	269981 6
Celotna dolžina L	70 mm
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Dolžina glave L ₁	10 mm
Dolžina glave L ₁	13 mm
Dolžina glave L ₁	21 mm
Velikost držala	10 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 6	269981 6
---	----------