

**List tračne žage za kovino RRR Plus, 30 m, Širina mm/zob na colo: 10/18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	172000 10/18
GTIN	4045197253453
Razred artikla	16F

Opis**Izvedba:**

Normalno ozoblje – enakomerna porazdelitev zob s **cepilnim kotom 0°** nevarjen, v zaprtem kolutu iz umetne mase.

RRR-Plus iz legiranega orodnega jekla, v 30 m kolutih.

Uporaba:

Primerno predvsem za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm

Napotek:

- **Normalno ozobljenje 10°: vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Variabilno ozobljenje 0°: vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Ozobljenje: normal

Cepilni kot: 0 stopinj

Ozobljenje: normal

Cepilni kot: 0 stopinj

Debelina: 0,65 mm

Tehnični opis

Širina	10 mm
--------	-------

Cepilni kot	0 stopinj
Debelina	0,65 mm
Ozobljenje	normal
Značilnost blagovnega imena	30 m
Dolžina	30 m
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	65 m/min	P
GG(G)	primerno	40 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		