

Garant**DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2: 6,5X2,9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156220 6,5X2,9
GTIN	4045197087904
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Grezilo s 3 rezili in spiralnim utorom s fiksnim vodilnim čepom za osnovno izvrtino za navoj.

Uporaba:

Grezenje za vijake za notranji 6-kotnik DIN 912, 6912, 7984 in cilindrične vijake z zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

Vodilni čep se prilega osnovni izvrtini za navoj.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø grezila	6,5 mm
za velikost vijakov	M3,5
Ø čepa	2,9 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
Osnovna izvrtina Ø	2,9 mm
Ø držala D _s	5 mm
Celotna dolžina L	71 mm
Višina stopnje L ₁ 1. stopnje s posnetim robom	14 mm
Kot konice	180 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 373
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		