

Vijak za podložno ploščico, Tip: 2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269015 2
GTIN	4251414903630
Razred artikla	29Y

Opis

Vijak za podložno ploščico 2 Pogon: SW4
Navoj: M6×0,75
Dolžina L: 9 mm
Zatezni moment: 10 Nm

Tehnični opis

Pogon	SW4
Navoj	M6×0,75
Dolžina L	9 mm
Zatezni moment	10 Nm
Vrsta izdelka	Vijak