

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1$ mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen a_p 2,5 mm.

Tehnični opis

Tip	INOX
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKT 10T3MOT
Zvrst	HB7635
Podajanje f_z na zob	0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		