

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7605, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212056 HART
GTIN	4062406390389
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.**

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1,2$  mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen  $a_p$  3 mm.

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,2 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: RPKW 1204MOT

Tip: HART

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKW 1204MOT
Rezalni material	HM
Tip	HART
Zvrst	HB7605
Podajanje $f_z$ na zob	0,2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	120 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	55 m/min	H
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		