

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1$ mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen a_p 2,5 mm.

ISO-oznaka obračalne ploščice: RPKT 10T3MOT

Tip: UNI

Tehnični opis

Tip	UNI
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKT 10T3MOT
Zvrst	HB7635
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	255 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
GG(G)	primerno	130 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		