

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7525, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Okrogle obračalne ploščice so šestkratno indeksirane. Z upoštevanjem maksimalne globina reza pridobite šest enakovrednih rezil.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1,2$  mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen  $a_p$  3 mm.

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,35 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: RPKT 1204MOT

Tip: ST900

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKT 1204MOT
Tip	ST900
Zvrst	HB7525
Podajanje $f_z$ na zob	0,35 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		