

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212062 UNI |
| GTIN | 4062406390419 |
| Razred artikla | 21A |

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1,2$ mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen a_p 3 mm.

ISO-oznaka obračalne ploščice: RPKT 1204MOT

Tip: UNI

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | RPKT 1204MOT |
| Tip | UNI |
| Zvrst | HB7635 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 330 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 255 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 210 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 130 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |