

BENNING**preizkuševalnika napetosti DUSPOL®, Tip naprave: ANALOG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473106 ANALOG
GTIN	4067263133025
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Dvopolni preizkuševalniki napetosti z VDE-certifikatom. Ohišje odporno proti udarcem, prahu in brizgajoči vodi z gumiranimi prijemalnimi površinami.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, industriji, pri vzdrževalnih delih in popravilih (iskanje napak). Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti. **Priklop bremena (30 mA sprožitev zaščitnega tokovnega stikala prek tipke).** Certificiran za preizkušanje napetosti na **napravah do 1000 V**. Primeren za fotovoltaične/vetrne naprave in hibridno avtomobilsko tehniko.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Obseg dobave:

1 preizkuševalnik napetosti art. 473105 (analogni oz. digitalni).

1 nosilna torba art. 473336 B.

Tehnični opis

Območje prikazovanja AC	12 - 1000 V
Območje prikazovanja DC	12 - 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alarm z vibriranjem	da
Preverjanje faz	LCD
Kalibriranje	I1
Preizkušanje smeri vrtilnega polja	LCD
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Prikazovalnik	Vrtljiva tuljavica (osvetljen) / LED
Oznaka proizvajalca	ANALOG
Preverjanje polarnosti	LED
Električna izolacija	VDE 1000 V
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkKS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

Pribor

preizkuševalnika napetosti DUSPOL® Tip naprave ANALOG	473105 ANALOG
Nosilna torbica Duspole Tip B	473336 B