

Garant
XNEX 080608, HU7710, Tip: ALU


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215184 ALU |
| GTIN | 4062406392239 |
| Razred artikla | 21A |

Opis

Izvedba:

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$.

Tehnični opis

| | |
|---|-------------|
| Tip | ALUMINIJ |
| Podajanje f_z na zob | 0,15 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Debelina ploščice S | 6.35 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 |
| Zvrst | HU7710 |
| Rezalni material | HM |
| maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$ | 4 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 1320 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 1320 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 1100 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |