

Garant
Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 18mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268404 18
GTIN	4062406392482
Razred artikla	21X

Opis
Izvedba:

Cilindrično držalo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- Izberite čim večje radije kota in velikost držala.
- Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).
- Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.
- Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Uporabna dolžina L ₁	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 09..
Ø držala D _s	25 mm
Nazivni Ø D	18 mm
Celotna dolžina L	135 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 43

269028 43

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 44

269028 44