

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268404 25
GTIN	4062406392499
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

Cilindrično držalo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nazivni Ø D	25 mm
Ø držala D _s	32 mm
Uporabna dolžina L ₁	37,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 13..
Celotna dolžina L	180 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 43

269028 43

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 45

269028 45