

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**. 6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	0,18 mm
Radij rezila	0,8 mm
Tip	ST900
Debelina ploščice S	6.35 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	4 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	335 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	280 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		