


Garant**XNEX 080608, HB735, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

Dvostranska 2x3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Tip	UNI
Debelina ploščice S	6.35 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB735
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		